


ISO9001 認証取得
JQA-2790

ISO14001 認証取得
JQA-EM1628

MODEL 3887 ハンドヘルド レーザーパーティクルカウンタ

特 徴

- 3粒径計測可能 (0.3, 0.5, 5.0 μ m)
- 3粒径表示
- 新機能 清浄度測定モード
(ISOクラス5~9の清浄度に最適!!)
- 測定モード シングル/リピート/連続/演算
/清浄度/リモート 計6モード
- 保存データ最大 8000データ可能
- 軽量型 約680g
- トレーサビリティ発行可能
- アプリケーションソフト付
- JIS B 9921 適合品

用 途

- クラス5以下のクリーン度の測定に最適
- クリーンルームの汚染源の特定
- クリーンルームの簡易モニタ


本体価格 **¥340,000**

アプリケーションソフトウェアの特徴

- クリーンルームの環境の **リアルタイムモニタ**
- クリーンルームの **回復度測定に最適**
- 表計算ソフトへの **出力可能**
- 粒径別の **経時変化が一目でわかる!**
- パソコンからの **計測制御可能**



仕 様

測 定 粒 径	0.3, 0.5, 5.0 μ m
最 大 可 測 濃 度	2,000,000個/cf (コインシデンスエラー5%以下)
吸 引 流 量	0.1cf/min (2.83L/min)
サンプリング時間	10秒～99分59秒の間で設定 (1秒間隔で設定可能)
サンプリング回数	1回～99回または連続サンプリング
測 定 モ ー ド	シングル/リピート/連続/演算/リモート/清浄度 計6モード
バッファメモリ	最大8000データ (但し演算モードでは1回の計測に4データ分を使用)
電 池 寿 命	連続使用時間・約3時間 (Ni-MH電池使用時) 充電時間: 約240分
寸 法	111 (W) × 70 (H) × 197 (D) mm
質 量	約680g (電池無し)
付 属 品	ACアダプタ, Ni-MH電池, 充電器, フィルター, スタンド 通信ケーブル, アプリケーションソフト
オ プ シ ョ ン 品	プリンター, プリンターケーブル, キャリングケース, 三脚

計測モードの詳細

<MENU>

1. MEASURE MODE
2. DATA PROCESSING
3. OPTIONS



<MEASURE MODE>

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. REPEAT | 4. CALC |
| 2. SINGLE | 5. REMOTE |
| 3. CONT | 6. ISO>4 |

- REPEATモード (同じ場所での繰り返し測定に最適)
- SINGLEモード (設定時間が経過したら自動停止する1回測定)
- CONT (CONTINUOUS) モード (任意時間の測定最適)
- CALCモード (繰り返し測定した結果を演算処理するモード): 平均・最大・最小・標準偏差
- REMOTEモード (パソコンから制御可能)
- ISO>4モード (ISOクラス5から9の清浄度評価に最適): 平均・標準偏差・95%UCL

本カタログの製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



KANOMAX

日本カノマックス株式会社 <http://www.kanomax.co.jp/>

□本 社 大阪府吹田市清水2番1号(〒565-0805)
TEL.(06)6877-0177 FAX.(06)6877-8263
サービスセンター ☎ 0120-360-350

E-mail: aerosol@kanomax.co.jp

□大阪事務所 TEL. (06)6877-0447
□東京事務所 TEL. (03)3378-4151
□横浜事務所 TEL. (045)314-1040
□名古屋事務所 TEL. (052)241-0535



この印刷物はリサイクル可能な古紙
100%再生紙とソイインキ(大豆油
インキ)を使用しています。

本カタログの記載内容は2005年11月現在のものです。